


【Φ1.5 ボールレンズ測定例】



Φ1.5 ボールレンズ



WLI1000膜厚計測システム.vi

File Edit Operate Tools Window Help

光干渉センサー WLI-1000 膜厚計測システム

Sampl: ガラスΦ1.5 Date: Time:

キャリブレーションデータ		
Cal Sampl	Thickness	Index
Φ1.5Φ-レンズ*	1.50000	1.50400
Cal Factor	Cal-Date	Cal-Time
6013.18	2011/09/02	21:01

層数: 1

材料名: S1 BK7 屈折率: 1.5040 厚さ [mm]: 1.50770

測定値: 1.5077

再測定 サンプルデータ再入力 測定終了

17:06 2011/09/14